



## Niveau à bulle en alliage léger avec aimant et fiole angulaire, Longueur: 500 mm



### Données de commande

N° commande	467350 500
GTIN	4007368089650
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Profilé d'aluminium robuste revêtu par poudre avec surfaces de mesure fraisées.

- **Fiole ronde avec effet loupe.**
- **Avec puissant système magnétique.**

Avec fiole pivotante (% et degrés)

Erreur admissible en position normale: 0,5 mm/m

Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m

### Description technique

Longueur	500 mm
Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,5 mm/m
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Type de produit	Niveau à bulles

### Services

Marquage inscription au laser Type	018940
------------------------------------	--------