



Étau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 100mm



Données de commande

N° commande	362250 100
GTIN	4250364400183
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

- Corps de base avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.
- Vis haute pression sans entretien exerçant une force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l'usure.
- Fonte sphéroïdale de haute qualité, surface d'appui trempée et rectifiée, glissières rectifiées.
- Pression de réglage présélectionnable: en position 0, pas de haute pression. Les tests d'endurance ont démontré que l'amplificateur de puissance pouvait résister à 1 million de courses de travail sans dommage.
- Pas de diminution de la capacité de serrage. Réglage rapide grâce à 2 écrous en T. Rainures d'ajustage s'insérant dans la rainure fabriquée avec précision dans l'étau.
- Mors interchangeables, trempés et rectifiés (stries en long et en travers).
- Tolérance de hauteur – 0,03 mm.

Utilisation:

- Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d'efforts de coupe et d'avance maximum.
- La hauteur d'appui identique permet un travail rationnel avec plusieurs étaux les uns à côté des autres.
- Mécanisme entraîné à l'aide d'une manivelle qui permet d'atteindre des forces de serrage élevées en seulement 2 tours de vis, sans effort physique particulier.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage striés, manivelle.

Description technique

Poids	18 kg
Plage de serrage b I	0 - 82 mm
Hauteur d'appui G –0,05	53,5 mm
Plage de serrage b II	78 - 162 mm
Hauteur corps de base c	87 mm
Largeur mors	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Force serrage	30 kN
Code couleur pour accessoires adaptés	HD-Allmatic
Hauteur mors C	32 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de mors de serrage, lisses Pour largeur mors 100 mm	362420 100
Manivelle Pour largeur mors 100 mm	360810 100
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 100 mm	362400 100
Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors 100 mm	360750 100
Paire de mors de serrage avec surface d'appui étagée Pour largeur mors 100 mm	362560 100
Paire de mors prismatiques Pour largeur mors 100 mm	362500 100