

**PLANOLITH****Marbre Précision 0, Longueur×Largeur: 630X630mm****Données de commande**

N° commande	430300 630X630
GTIN	2050001041470
Classe d'article	46H

**Description****Exécution:**

Marbre en granit naturel sélectionné.

- **Exempt de défauts, structure homogène.**
- **Résistant à la flexion et à la torsion.**
- **Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.**
- **Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.**
- **Bords extérieurs rectifiés.**
- **Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.**
- **Plus dur que l'acier trempé (6 – 7 suivant l'échelle de Mos'scher), non magnétique et non conducteur.**

**Précision:**

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.

**DIN 876/0 – Finement rodé au diamant** pour le contrôle.

**Livraison:**

**Avec certificat de conformité usine et emballage.** Avec inserts à bille en acier.

**Remarque(s):**

**Sur demande:** Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

**Description technique**

Planéité	0,007 mm
Poids	83 kg

Epaisseur	70 mm
Nombre de points d'appui en acier	3
Norme	DIN 876
Précision	0 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Marbre de mesure

## Accessoires

Armoire support pour dim. marbre longueur×largeur 630X630 mm	431050 630X630
Support pour dim. marbre longueur×largeur 630X630 mm	431000 630X630