



Étau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 160mm



Données de commande

N° commande	362250 160
GTIN	4250364400220
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

- Corps de base avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.
- Vis haute pression sans entretien exerçant une force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance entièrement mécanique résistant à l'usure.
- Fonte sphéroïdale de haute qualité, surface d'appui trempée et rectifiée, glissières rectifiées.
- Pression de réglage présélectionnable: en position 0, pas de haute pression. Les tests d'endurance ont démontré que l'amplificateur de puissance pouvait résister à 1 million de courses de travail sans dommage.
- Pas de diminution de la capacité de serrage. Réglage rapide grâce à 2 écrous en T. Rainures d'ajustage s'insérant dans la rainure fabriquée avec précision dans l'étau.
- Mors interchangeables, trempés et rectifiés (stries en long et en travers).
- Tolérance de hauteur – 0,03 mm.

Utilisation:

- Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d'efforts de coupe et d'avance maximum.
- La hauteur d'appui identique permet un travail rationnel avec plusieurs étaux les uns à côté des autres.
- Mécanisme entraîné à l'aide d'une manivelle qui permet d'atteindre des forces de serrage élevées en seulement 2 tours de vis, sans effort physique particulier.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage striés, manivelle.

Description technique

Plage de serrage b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm
Hauteur d'appui G –0,05	85 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	HD-Allmatic
Poids	60 kg
Force serrage	60 kN
Hauteur mors C	50 mm
Hauteur corps de base c	137 mm
Plage de serrage b II	147 - 302 mm
Largeur mors	160 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de mors prismatiques Pour largeur mors 160 mm	362500 160
Paire de mors à lamelle-ressort Pour largeur mors 160 mm	362600 160
Paire de lamelles de rechange Pour largeur mors 160 mm	362620 160
Paire de mors autoplaqueurs Pour largeur mors 160 mm	362460 160
Paire de mors de serrage, lisses Pour largeur mors 160 mm	362420 160
Paire de mors de base doux Pour largeur mors 160 mm	362520 160
Manivelle Pour largeur mors 125/160 mm	360810 125/160
Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors 125/160 mm	360750 125/160
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 160 mm	362400 160