

**Garant****Armoire support, pour dim. marbre longueur×largeur: 630X630mm**

## Données de commande

N° commande	431050 630X630
GTIN	4045197479723
Classe d'article	41C

## Description

### Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.

**Armoire support**, corps en tôle d'acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps aluminium blanc RAL 9006, façades bleu acier RAL 5011.

### Utilisation:

Les marbres naturels 430190 – 430500 sont positionnés sur des points prédéfinis (inserts à bille acier).

- **Pour les marbres jusqu'à 630×630 mm. Pour la mise en place sur les établis et similaires, les vérins réglables 373500 sont les mieux adaptés.**
- **La garniture est réglable en hauteur et sert à l'alignement des marbres (support 3 points et 2 vis pour empêcher le basculement).**

### Placement:

Hauteur de porte (gauche): 480 mm

### Remarque(s):

Pour les éléments d'installation anti-vibratoires, commander 4x 086002 réf. 850.

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Hauteur bâti: 720 mm

Largeur bâti: 550 mm

Profondeur bâti: 560 mm

Hauteur bâti avec garnitures: 780 mm

Charge admissible répartie sur la surface: 500 kg

Poids: 51 kg

## Description technique

Poids	51 kg
Convient pour dim. plateau L×l	630×630 mm
Charge admissible répartie sur la surface	500 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur bâti	720 mm
Largeur bâti	550 mm
Profondeur bâti	560 mm
Nombre de portes	1
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre)	900 mm
Hauteur bâti avec garnitures	780 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	90 %
Réglage en hauteur	25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Bâti