

**KARL DEUTSCH****Appareil de mesure de l'épaisseur des parois et de la vitesse du son (sans sonde), Type: 1076B****Données de commande**

N° commande	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Classe d'article	49G

**Description****Exécution:**

Petits appareils maniables avec détection de sonde automatique. **Matériaux détectables: tous les matériaux conducteurs d'ondes comme l'acier, le fer, les métaux non ferreux, le plastique, le verre, la céramique, etc.** Mesure de la vitesse du son et de l'épaisseur des parois en un seul appareil.

- **Instructions claires pour l'utilisateur (multilingue).**
- **Modes d'affichage variables pour une adaptation optimale à la tâche de mesure: – Affichage standard – Valeur différentielle – Valeur minimale**

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec valise de transport, coupleur (100 ml), 2 piles 081561 réf. LR3 et certificat d'étalonnage.

**Accessoire(s):**

Têtes de mesure avec plage jusqu'à 400 mm disponibles sur demande.

**Remarque(s):**

Des versions avec mémoire de données, sortie de données et logiciel de statistiques ou pour la mesure de l'épaisseur de paroi de matériaux revêtus sont disponibles sur demande.

## Description technique

Indication d'état de la batterie	optique et acoustique
Largeur	81 mm
Plage de mesure de la vitesse du son	100 - 19999 m/s
Longueur	131 mm
Hauteur	32 mm
Plage de mesure de l'épaisseur de paroi	voir sonde 496954
Poids (piles comprises) sans protection du boîtier	175 g
Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Indice de protection IP	IP 54
Lecture commutable	mm / pouce
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Appareils de mesure de l'épaisseur des parois

## Accessoires

Jeu de feuilles de protection 10 pièces Type PB4	496957 PB4
Sonde Type PB10	496954 PB10
Sonde Type PB4	496954 PB4
Douille pour sonde PB Type PB10	496956 PB10
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Douille pour sonde PB Type PB4	496956 PB4
Coupleur Contenu 500 ml	496958 500