

**Garant****Mors rapporté de préhension oscillant, Pour type: 100****Données de commande**

N° commande	361129 100
GTIN	4045197849106
Classe d'article	310

**Description****Utilisation:**

Pour montage des adaptateurs de préhension 361160 7 et 361238 – 361250. Pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

**Adapté(s) pour:**

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

**Livraison:**

Avec vis de fixation.

**Remarque(s):**

Montage recommandé sur **module de serrage fixe**.

Contre-mors adapté 361128.

**Description technique**

Pour code couleur	Xpent0
Longueur mors l	70 mm
Hauteur mors h	35 mm
Longueur l <sub>1</sub>	33 mm
Largeur mors b	100 mm

Angle d'oscillation	30 degré
Type de produit	Mors pour étaux