

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique IP67, solaire, Plage de mesure: 150 mm****Données de commande**

N° commande	412655 150
GTIN	4946368532899
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

Avec cellules solaires, sans pile; seul un faible éclairage est nécessaire (à partir de 60 lux).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Emballage: Boîte robuste

Norme: DIN 862

Jauge de profondeur: plat

Indice de protection IP: IP 67

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Etalonnage: A1

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,03 mm

Longueur de bec: 40 mm

Description technique

Jauge de profondeur disponible	oui
Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur	plat

Cellules solaires	oui
Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Norme	DIN 862
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	fonctionnement solaire
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse standard

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011030 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011050 200

Accessoires

Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
---	--------