

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique avec système AOS, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	412632 200
GTIN	4946368667737
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.

- **Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.**
- **Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

Description technique

Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Etalonnage	A1
Autonomie	20000 h
Longueur de bec	50 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Hauteur des chiffres affichage LCD	9 mm

Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
Batteriefachdeckel Type B	412239 B