

Garant**Fraises 3 tailles avec filetage Largeur $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 50mm**

Données de commande

N° commande	218542 50
GTIN	4045197849977
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP9**.

Description technique

Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	14 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Filetage attachement M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Longueur totale L_{tot}	35 mm

Ø dents D_c	50 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Longueur de col L_1	15 mm
Nombre de plaquettes	4
Largeur a_p	5 mm
Type de queue	avec filetage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1103
Jeu de vis pour plaquettes	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219949
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2