

**Garant****Fraises 3 tailles avec filetage Largeur  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm**

## Données de commande

N° commande	218544 63
GTIN	4045197850010
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

**Utilisation:**

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

**Remarque(s):**

Fraise 3 tailles jusqu'à  $\varnothing D = 200$  mm disponible.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP15**.

## Description technique

Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	14 mm
Filetage attachement M	M16
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	3
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Plaquette adaptée	SNHX
$\varnothing$ dents $D_c$	63 mm

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	35 mm
Nombre de plaquettes	6
Largeur a <sub>p</sub>	6 mm
Type de queue	avec filetage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1203
Jeu de vis pour plaquettes	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219950
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP