

Garant**Fraises 3 tailles avec filetage Largeur $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Données de commande**

N° commande	218544 80
GTIN	4045197850027
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP15**.

Description technique

\varnothing dents D_c	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	22,5 mm
$\varnothing D_1\ h6$	17 mm
Longueur totale L_{tot}	35 mm

Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Filetage attachement M	M16
Nombre de plaquettes	8
Largeur a_p	6 mm
Type de queue	avec filetage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1203
Jeu de vis pour plaquettes	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219950
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2