



Disque d'ébarbage PREMIUM*** Focur, Ø disque x largeur de disque:
125X7mm



Données de commande

N° commande	560200 125X7
GTIN	9003172337562
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Type spécial pour la **fonte**. Le zirconium de haute qualité et le carbure de silicium permettent une capacité d'abrasion maximale à des forces de maintien réduites, également pour la **fonte vitrifiée**.

Spécification: ZA24N-BFX.

- **Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.**
- **Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)**
- **angle de meulage de 20 à 30°**
- **Utilisation: sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.**

Description technique

Epaisseur de disque	7 mm
---------------------	------

Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	12200 min ⁻¹
Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Spécification	A24Q-BFX
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	Fonte
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		