

Garant**Fraise à chanfreiner à 60°, Queue Weldon, Type: 5****Données de commande**

N° commande	216552 5
GTIN	4045197851734
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	70 mm
Ø chanfreinage max. D_{max}	16 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Plaquette adaptée	260982 HB725-1
Vis pour plaquette	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L_1	20 mm
Nombre de dents Z	1
Ø D	5,4 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	60 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Vis de serrage Type 1	219795 1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP