

3M**Pierre à dresser au diamant en étui en cuir, Abréviation de l'abrasif / grain μm : D25**

Données de commande

N° commande	559150 D25
GTIN	2050001661470
Classe d'article	53M

Description

Exécution:**Revêtement au diamant uniforme**, lié par une couche de nickel. **Durée de vie quasi illimitée!****Utilisation:****Pour l'affûtage et le dressage** d'outils pour l'usinage du métal et du bois. Convient pour l'acier, l'acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.**Ne conviennent pas pour le limage.****Qualité 3M, épaisseur de la couche de diamant légèrement réduite.** Pour une abrasion fine des surfaces.**Remarque(s):****Ne pas utiliser à sec, mais avec de l'eau ou du pétrole.**

Description technique

Degré de finesse	fin
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Longueur	100 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	7 mm
Emballage	Etui en cuir

Type de produit

Pierres à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		