

Garant**Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: D1210****Données de commande**

N° commande	540200 D1210
GTIN	4045197155009
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme sphérique** (KUD).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Sphérique

Ø tête: 12 mm

Longueur de tête L₁: 10 mm

Longueur totale: 51 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Longueur de tête L ₁	10 mm
Forme	Sphérique
Longueur totale	51 mm
Type de denture	à denture alternée
Degré de finesse de la denture	Moyen

Forme	D1210
Abréviation denture	Z7
Ø queue	6 mm
Ø tête	12 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives