



## Rifloir diamanté, 150 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 1L



### Données de commande

N° commande	529650 1L
GTIN	4007220016978
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

Forme similaire au code art. 528050, les deux extrémités ont toutefois été revêtues de poudre de diamant de grain uniforme.

#### Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis de moules en **acier trempé** ou en **carbure**.  
Travailler en exerçant une **pression réduite**.

### Description technique

Section avec recouvrement	3,8×1,6 mm
Forme	plate, droite
Longueur recouvrement	25 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Longueur totale	150 mm
Type de produit	Rifloirs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		

Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
Carbure (HM)	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Pierre	moyennement adaptée