

Garant
Foret carbure mono., aramide, non revêtu, Ø DC h6: 10mm

Données de commande

N° commande	121230 10
GTIN	4045197472076
Classe d'article	11Y

Description
Exécution:

Géométrie spéciale pour un perçage sûr dans les plastiques aramides (polyaramides) et les fibres d'aramide, telles que les thermoplastiques et résines thermodurcissables.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Description technique

Ø nom. D_c	10 mm
Avance f dans l'AFK	0,1 mm/tr
Longueur des goujures L_c	48 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h6
Tolérance Ø nominal	h6
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	89 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	33 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4×D

Queue	Queue cylindrique avec h6
Application de perçage	Pour aramides
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
PE-HD	moyennement adaptée	140 m/min	N
PA 66	moyennement adaptée	130 m/min	N
PEEK	moyennement adaptée	120 m/min	N
PF 31	moyennement adaptée	100 m/min	N
PRA Aramide	adaptée	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	120 m/min	N
à sec	adaptée		
Air	adaptée		