

**Pierre à dresser au diamant en étui en cuir, Abréviation de l'abrasif / grain  $\mu\text{m}$ : D46****Données de commande**

N° commande	559100 D46
GTIN	2050001025425
Classe d'article	56Z

**Description****Exécution:**

**Revêtement au diamant uniforme**, lié par une couche de nickel. **Durée de vie quasi illimitée!**

**Utilisation:**

**Pour l'affûtage et le dressage** d'outils pour l'usinage du métal et du bois. Conviennent pour l'acier, l'acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.

**Ne conviennent pas pour le limage.**

Taille maniable; convient aux arêtes de coupe en carbure. Pour affûtage grossier.

**Remarque(s):**

**Ne pas utiliser à sec, mais avec de l'eau ou du pétrole.**

**Description technique**

Degré de finesse	moyen / grossier
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Longueur	115 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	3 mm
Emballage	Etui en cuir
Type de produit	Pierres à dresser

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		