



## Rifloir diamanté, 150 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 5



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 529650 5      |
| GTIN             | 4007220017128 |
| Classe d'article | 53B           |

### Description

#### Exécution:

Forme similaire au code art. 528050, les deux extrémités ont toutefois été revêtues de poudre de diamant de grain uniforme.

#### Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis de moules en **acier trempé** ou en **carbure**.  
Travailler en exerçant une **pression réduite**.

### Description technique

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Forme                     | carrée     |
| Section avec recouvrement | 2,5×2,5 mm |
| Longueur recouvrement     | 25 mm      |
| Abrasifs                  | Diamant    |
| Abréviation de l'abrasif  | D          |
| Grain                     | D126       |
| Longueur totale           | 150 mm     |
| Type de produit           | Rifloirs   |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée    |                |          |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Acier < 55 HRC  | adaptée             |
| Acier < 60 HRC  | adaptée             |
| Acier < 67 HRC  | adaptée             |
| Carbure (HM)    | adaptée             |
| INOX            | adaptée             |
| Ti              | adaptée             |
| Fonte GG(G)     | adaptée             |
| Plastique, PRFV | adaptée             |
| Pierre          | moyennement adaptée |