

**Rifloir diamanté, 150 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 6****Données de commande**

N° commande	529650 6
GTIN	4007220017159
Classe d'article	53B

Description**Exécution:**

Forme similaire au code art. 528050, les deux extrémités ont toutefois été revêtues de poudre de diamant de grain uniforme.

Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis de moules en **acier trempé** ou en **carbure**.
Travailler en exerçant une **pression réduite**.

Description technique

Section avec recouvrement	3 mm
Forme	triangulaire
Longueur recouvrement	25 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Longueur totale	150 mm
Type de produit	Rifloirs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
Carbure (HM)	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Pierre	moyennement adaptée