

Tampon lisse double H7, Ø nominal: 60mm



Données de commande

N° commande	484000 60
GTIN	4045197211149
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.

Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**
- **Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les Ø avec tolérance chiffrée, voir 484025.**

Description technique

Plage de tolérance	H
Norme	DIN 7150-2
Norme	DIN 7164
Qualité	7
Type de jauge	Calibre ENTRE
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Dim. nominales	60 mm

Étalonnage	M2
Type de produit	Tampon lisse double

Services

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 60 mm	028300 60
Étalonnage DAkkS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm	028340 60