

**Garant**
**Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: AS0820**

**Données de commande**

N° commande	540200 AS0820
GTIN	4045197154880
Classe d'article	51D

**Description**
**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.**

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique avec coupe en bout

Ø tête: 8 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

**Description technique**

Abréviation denture	Z7
Type de denture	à denture alternée
Ø tête	8 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Forme	AS0820

Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur totale	60 mm
Forme	Cylindrique avec coupe en bout
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives