

**Bague de réglage DIN 2250 C, Ø nominal: 6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 484030 6      |
| GTIN             | 4045197211934 |
| Classe d'article | 48B           |

**Description****Exécution:**

**Bagues de réglage** en acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. **La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.** Tolérance de fabrication pour l'alésage: JS4.

**Utilisation:**

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

**Norme:**

Nach **DIN 2250 C**.

**Remarque(s):**

**D'autres dimensions intermédiaires jusqu'à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.**

**Description technique**

|   |            |
|---|------------|
| Dim. nominales                          | 6 mm       |
| Plage de tolérance                      | JS         |
| Norme                                   | DIN 2250 C |
| Tolérance de fabrication pour l'alésage | JS4        |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Matériau        | Acier spécial pour calibres |
| Qualité         | 4                           |
| Étalonnage      | L7                          |
| Type de produit | Bague de réglage            |

### Services

|  |           |
|--|-----------|
| Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 50 mm | 028470 50 |
| ÉtalonnageBagues de réglage Ø maximal 50 mm      | 028400 50 |