


**Garant****Porte-capuchons, Ø tête, longueur de tête, forme: 1319G****Données de commande**

N° commande	553100 1319G
GTIN	4045197330499
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

**Corps fendu en caoutchouc** avec tige en acier.

**Utilisation:**

Essentiellement dans la fabrication d'outils pour les travaux de finition dans des endroits d'accès difficile.

**Adapté(s) pour:**

Capuchons abrasifs 553035 – 553328.

**Description technique**

Ø tête	13 mm
Vitesse de rotation max.	35000 min <sup>-1</sup>
Ø queue	3 mm
Longueur tête	19 mm
Type de produit	Porte-capuchons

