

Tampon lisse doub. av. dim. interm. avec surdimensionnement, Type: A



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484025 A |
| GTIN | 4045197211774 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les côtés ENTRE de ces tampons sont fabriqués avec une surépaisseur d'usure suivant DIN 7164.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999

Type B = 3 – 10

Type C = 10,001 – 14

Type D = 14,001 – 18

Type E = 18,001 – 24

Type F = 24,001 – 30

Type G = 30,001 – 40

Type H = 40,001 – 50

Type I = 50,001 – 60

Type J = 60,001 – 90

Type K = 90,001 – 99,999

- **Indiquer le Ø nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6–13) ou la tolérance chiffrée (\pm).**
- **Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!**
- **Lisses (droits), Ø avec ajustement ISO, voir 484000; 484020; 484040 ou sur demande.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**

Description technique

| | |
|--------------------|------------|
| Plage de tolérance | A |
| Plage de tolérance | G |
| Plage de tolérance | H |
| Plage de tolérance | J |
| Plage de tolérance | K |
| Plage de tolérance | M |
| Plage de tolérance | N |
| Plage de tolérance | P |
| Plage de tolérance | R |
| Plage de tolérance | S |
| Plage de tolérance | B |
| Plage de tolérance | T |
| Plage de tolérance | U |
| Plage de tolérance | V |
| Plage de tolérance | X |
| Plage de tolérance | Y |
| Plage de tolérance | Z |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | C |
| Plage de tolérance | D |
| Plage de tolérance | E |
| Plage de tolérance | F |
| Plage de tolérance | JS |
| Plage de tolérance | CD |
| Plage de tolérance | EF |
| Plage de tolérance | FG |
| Plage de tolérance | ZC |
| Plage de tolérance | ZB |
| Norme | DIN 7150-2 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Norme | DIN 7164 |
| Qualité | 6 |
| Qualité | 8 |
| Qualité | 13 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 12 |
| Qualité | 7 |
| Qualité | 10 |
| Qualité | 11 |
| Dim. nominales | 2 - 2,999 mm |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Etalonnage | L6 |
| Type de produit | Tampon lisse double |

Services

| | |
|--|-----------|
| Etalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm | 028300 20 |
| Étalonnage DAkkS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm | 028340 60 |