

**Petit disque de tronçonnage PREMIUM\*\*\* EXTRA MINCE, Ø disque: 75mm****Données de commande**

N° commande	563050 75
GTIN	9003172992709
Classe d'article	53T

**Description****Exécution:**

**Petit disque de tronçonnage** extra mince pour une utilisation sur des **meuleuses droites électriques ou pneumatiques**, idéal pour les espaces restreints. Utilisation avec broche de serrage 563070.

Modèle performant pour un tronçonnage rapide et quasi sans bavures.

**Exécution - Descriptif:**

**Petit disque de tronçonnage** extra mince pour une utilisation sur des **meuleuses droites électriques ou pneumatiques**, idéal pour les espaces restreints.

**Spécification:**

**A60R-BFXA.**

**Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

**Description technique**

Forme	droite
Vitesse de rotation max.	20300 min <sup>-1</sup>

Épaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	10 mm
Spécification	A60R-BFXA
Ø disque	75 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses droites
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

---

## Accessoires

Broche de serrage pour petits disques de tronçonnage  
Pour Ø alésage 10 mm

---

563070 10