



Disque d'ébarbage Basic* "2 en 1", Ø disque × largeur de disque: 178X6mm



Données de commande

N° commande	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques d'ébarbage universels pour polissage des surfaces et des arêtes sur **l'acier et l'INOX**.

Spécification: A30Q-BF.

Description technique

Epaisseur de disque	6 mm
Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Ø disque	178 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Spécification	A30-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré

Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	INOX :
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		