




**CC. T 060202, Nuance: PDL025**



## Données de commande

N° commande	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 060202 PDL025 Nuance: PDL025

Brise-copeaux: MFP-SK

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	PDL025
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Brise-copeaux	MFP-SK
Application principale	N
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCGT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage