



CCMT 09T304 Wiper, Nuance: PR1225



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260099 PR1225 |
| GTIN | 4960664753628 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CCMT 09T304 Wiper PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 1 mm |
| Application principale | M |
| Vitesse de coupe v_c Application secondaire | 50 - 150 m/min |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 50 - 110 m/min |
| Nuance | PR1225 |
| Avance f | 0,03 - 0,15 mm/tr |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Brise-copeaux | WP |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application secondaire | P |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CCMT 09T304 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |