

**CCMT 09T308 Wiper, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T308 Wiper CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	WP
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA510
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage