


CCMT 09T308 Wiper, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T308 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 380 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 380 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	WP

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage