


**DC. T 070204, Nuance: PDL025**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260382 PDL025 |
| GTIN             |               |
| Classe d'article | 25E           |

**Description technique**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Avance f                                      | 0,03 - 0,15 mm/tr        |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Nuance  | PDL025                   |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 300 m/min          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 2,5 mm             |
| Brise-copeaux                                 | MFP-SK                   |
| Application principale                        | N                        |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Type d'outils                                 | Carbure                  |
| Code ISO plaquette                            | DCGT 070204              |
| Nombre de changements/dents                   | 2                        |

Tolérance

G

Type de produit

Plaquette pour tournage