

Garant**Fraise rotative Z FINE – très fine, Carbure, Type: A0820****Données de commande**

N° commande	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Forme	A0820
Abréviation denture	Z FINE
Forme	Cylindrique sans coupe en bout
Longueur totale	60 mm
Ø tête	8 mm
Degré de finesse de la denture	très fine
Ø queue	6 mm
Longueur tête	20 mm
Série	Denture Z FINE
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		