

Tampon lisse double Chromé ENTRE H7, Ø nominal: 30mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484040 30 |
| GTIN | 2050001675170 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec un **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Côté ENTRE avec surfaces de mesure chromées dures. Durée de vie env. 8 fois supérieure.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.**

Description technique

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plage de tolérance | H |
| Norme | DIN 7150-2 |
| Norme | DIN 7164 |
| Qualité | 7 |
| Dim. nominales | 30 mm |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Etalonnage | M2 |
| Type de produit | Tampon lisse double |

Services

| | |
|--|-----------|
| Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 60 mm | 028300 60 |
| Étalonnage DAkkS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm | 028340 60 |