

**Tourne-à-gauche, réglable, Type: 0****Données de commande**

N° commande	148400 0
GTIN	4045197854872
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**:

corps en zinc moulé.

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M8

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Longueur totale: 125 mm

Description technique

<input type="checkbox"/> capacité	2 - 5 mm
Longueur totale	125 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Pour tarauds main DIN 352	M1 – M8
Norme	DIN 1814