

HOLEX®**Tourne-à-gauche, réglable, Type: 1****Données de commande**

N° commande	148400 1
GTIN	4045197854896
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**:

corps en zinc moulé.

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 6,2 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M11

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Longueur totale: 175 mm

Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M11
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 7,5 mm
<input type="checkbox"/> capacité	2 - 6,2 mm
Longueur totale	175 mm
Norme	DIN 1814