

HOLEX®
Tourne-à-gauche, réglable, Type: 1.1/2

Données de commande

N° commande	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Classe d'article	12L

Description
Exécution:

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**:

corps en zinc moulé.

Norme: DIN 1814

capacité: 2 - 7,5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M1 – M12

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Longueur totale: 175 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 9,5 mm
<input type="checkbox"/> capacité	2 - 7,5 mm
Longueur totale	175 mm
Pour tarauds main DIN 352	M1 – M12
Norme	DIN 1814