


Garant**Plaquette de fraisage 30°, HB7720, Pas: 6mm****Données de commande**

N° commande	217314 6
GTIN	4045197854926
Classe d'article	21C

Description**Remarque(s):**

Ne pas utiliser avec la fraise circulaire 217252 Gr. 27L.

Description technique

Ø ext. D	16,2 mm
Pour filetages ≥	Tr30×6 – Tr32×6
Géométrie plaquette	Profil complet
Profondeur t	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	6 mm
Utilisation	Intérieur
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure

Type de filetage	TR-LH
Type de filetage	TR
Angle de flanc	30 degré
Type	P16
Nombre de dents Z	3
Sens de la coupe	à droite et à gauche
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

à sec

adaptée