

**HOLEX®****Tourne-à-gauche, réglable, Type: 2****Données de commande**

N° commande	148400 2
GTIN	4045197854964
Classe d'article	12L

**Description****Exécution:**

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**:

corps en zinc moulé.

Norme: DIN 1814

capacité: 4 - 8,5 mm

Pour tarauds main DIN 352: M4,5 – M12

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 5 - 10 mm

Longueur totale: 265 mm

**Description technique**

Longueur totale	265 mm
Pour tarauds main DIN 352	M4,5 – M12
Pour Ø alésoirs main DIN 206	5 - 10 mm
<input type="checkbox"/> capacité	4 - 8,5 mm
Norme	DIN 1814