

HOLEX**Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm, Ø tête x longueur de tête: 60X30mm**

Données de commande

N° commande	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

Description technique

Vitesse de rotation max.	9500 min ⁻¹
Vitesse de rotation min.	6500 min ⁻¹
Ø tête	60 mm
Longueur tête	30 mm
Forme	cylindrique
Ø queue	6 mm
Matériau support	Corps en caoutchouc
Type de produit	Porte-brosses de polissage

