

HOLEX®**Tourne-à-gauche, réglable, Type: 3****Données de commande**

N° commande	148400 3
GTIN	4045197854988
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mâchoires de serrage trempées. Poignées en acier galvanisé. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**:

corps en zinc moulé.

Norme: DIN 1814

capacité: 4,9 - 12 mm

Pour tarauds main DIN 352: M5 – M20

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longueur totale: 370 mm

Description technique

Longueur totale	370 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	6,5 - 15 mm
Pour tarauds main DIN 352	M5 – M20
<input type="checkbox"/> capacité	4,9 - 12 mm
Norme	DIN 1814