

HOLEX®
Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 16X5 mm

Données de commande

N° commande	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Classe d'article	12L

Description
Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M1 – M2,6

Filetage métrique à pas fin: M1x0,2 – M2,6x0,35

Filetage UNC: N° 1 – N° 4

Filetage UNF: N° 0 – N° 4

Filetage Whitworth: 1/16" – 3/32"

Longueur totale: 160 mm

Description technique

Filetage métrique	M1 – M2,6
Pour Ø filière	16 mm
Hauteur	5 mm
Longueur totale	160 mm
Filetage Whitworth	1/16 – 3/32 pouce
Filetage UNF	N° 0 – N° 4 pouce
Filetage UNC	N° 1 – N° 4 pouce
Filetage métrique à pas fin	M1x0,2 – M2,6x0,35

Norme

EN 22568