

**HOLEX®**
**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 20X5 mm**

**Données de commande**

N° commande	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Classe d'article	12L

**Description**
**Exécution:**

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M3 – M4

Filetage métrique à pas fin: M3x0,25 – M6x0,5

Filetage UNC: Nr.5

Filetage UNF: N° 5 – N° 6

Filetage Whitworth: 1/8" – 5/32"

Longueur totale: 175 mm

**Description technique**

Filetage Whitworth	1/8 – 5/32 pouce
Filetage UNC	Nr.5 pouce
Filetage métrique	M3 – M4
Filetage métrique à pas fin	M3x0,25 – M6x0,5
Pour Ø filière	20 mm
Hauteur	5 mm
Longueur totale	175 mm
Filetage UNF	N° 5 – N° 6 pouce

Norme

EN 22568