

**HOLEX®**
**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 20X7 mm**

**Données de commande**

N° commande	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Classe d'article	12L

**Description**
**Exécution:**

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M4,5 – M6

Filetage métrique à pas fin: M5x0,75 – M6x0,75

Filetage UNC: N° 6 – 1/4"

Filetage UNF: N° 8 – 1/4"

Filetage Whitworth: 3/16" – 1/4"

Longueur totale: 175 mm

**Description technique**

Filetage métrique à pas fin	M5x0,75 – M6x0,75
Hauteur	7 mm
Pour Ø filière	20 mm
Longueur totale	175 mm
Filetage Whitworth	3/16 – 1/4 pouce
Filetage métrique	M4,5 – M6
Filetage UNF	N° 8 – 1/4 pouce
Filetage UNC	N° 6 – 1/4 pouce

Norme

EN 22568