



## Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 25X9 mm



### Données de commande

N° commande	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

#### Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M7 – M9

Filetage métrique à pas fin: M7x0,5 – M9x1

Filetage UNC: 5/16"

Filetage UNF: 5/16"

Filetage Whitworth: 5/16"

Longueur totale: 210 mm

### Description technique

Filetage métrique à pas fin	M7x0,5 – M9x1
Hauteur	9 mm
Filetage Whitworth	5/16 pouce
Filetage UNC	5/16 pouce
Filetage métrique	M7 – M9
Pour Ø filière	25 mm
Filetage UNF	5/16 pouce
Longueur totale	210 mm

Norme

EN 22568