

**HOLEX®**
**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 25,4X9,5 mm**

**Données de commande**

N° commande	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Classe d'article	12L

**Description**
**Exécution:**

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M2 – M12

Filetage métrique à pas fin: M4 – M10

Filetage UNC: N° 3 – 7/16"

Filetage UNF: N° 3 – 7/16"

Filetage Whitworth: 5/16" – 1/8"

Filetage gaz Whitworth: G1/8"

**Description technique**

Filetage UNF	N° 3 – 7/16 pouce
Pour Ø filière	25,4 mm
Longueur totale	210 mm
Filetage métrique	M2 – M12
Hauteur	9,5 mm
Filetage gaz Whitworth	G1/8 pouce
Filetage Whitworth	5/16 – 1/8 pouce
Filetage métrique à pas fin	M4 – M10

Filetage UNC	N° 3 – 7/16 pouce
Norme	EN 22568