



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 30X11 mm



Données de commande

N° commande	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M10 – M11

Filetage métrique à pas fin: M10x0,75 – M11x1

Filetage UNC: 3/8" – 7/16"

Filetage UNF: 3/8" – 7/16"

Filetage Whitworth: 3/8" – 7/16"

Filetage gaz Whitworth: G1/8"

Description technique

Filetage métrique	M10 – M11
Longueur totale	260 mm
Filetage UNF	3/8 – 7/16 pouce
Hauteur	11 mm
Filetage UNC	3/8 – 7/16 pouce
Filetage métrique à pas fin	M10x0,75 – M11x1
Filetage Whitworth	3/8 – 7/16 pouce
Pour Ø filière	30 mm

Filetage gaz Whitworth

G1/8 pouce

Norme

EN 22568