

HOLEX®
Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 38X10 mm

Données de commande

N° commande	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Classe d'article	12L

Description
Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M12x1 – M15x1

Filetage UNF: 1/2" – 9/16"

Filetage gaz Whitworth: G1/4"

Longueur totale: 310 mm

Description technique

Pour Ø filière	38 mm
Longueur totale	310 mm
Filetage UNF	1/2 – 9/16 pouce
Filetage gaz Whitworth	G1/4 pouce
Filetage métrique à pas fin	M12x1 – M15x1
Hauteur	10 mm
Norme	EN 22568

