



## Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 38X14 mm



### Données de commande

N° commande	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

#### Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M12 – M14

Filetage UNC: 1/2" – 9/16"

Filetage Whitworth: 1/2" – 9/16"

Longueur totale: 310 mm

### Description technique

Filetage métrique	M12 – M14
Filetage Whitworth	1/2 – 9/16 pouce
Hauteur	14 mm
Filetage UNC	1/2 – 9/16 pouce
Pour Ø filière	38 mm
Longueur totale	310 mm
Norme	EN 22568

